



Krovinių kėlimo magnetas UL Plus, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 250kg



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------|
| Užsakymo numeris | 085995 250 |
| GTIN | |
| Produktų klasė | 08P |

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Išankstinis keliamo krovinio patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Matmuo F | 218 mm |
| minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 60 mm |
| Matmuo E | 94 mm |
| Matmuo G | 40 mm |
| B matmuo | 214 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 25 mm |
| minimali keliamoji galia plokščių medž. | 11 kg |
| Matmuo A | 155 mm |
| maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 250 kg |
| maksimalus ilgis plokščių medž. | 1500 mm |
| Matmuo C | 92 mm |
| maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 100 kg |
| Matmuo D | 96 mm |
| maksimalus Ø apvalių medžiagų | 300 mm |
| Svoris | 11 kg |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas |
| Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |