

Garant**RDHT 12T3 su deimantine danga, teigiama, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212261 ALU
GTIN	4045197555687
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,22 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHT 12T3

Tipas: ALU

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHT 12T3
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7810
Pastūma f_z per dantį	0,22 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		