



Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222050 32/3
GTIN	4960664707485
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Iškyšos ilgis L ₁	70 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Ø D ₃	15 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,43 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	14,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------