



MultiMaster MM 700 Max Top akumuliatorinis, Tipas: 71293661



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.**

Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.

Tiekimo sudėtis:

60 dalių priedų rinkinys, įkroviklis, 2x AMPShare ličio jonų akumuliatorius (18 V / 4 Ah), siurbimo įtaisas ir L-BOXX. 2 E-Cut standartiniai lenkti siaurapjūkliai pjūkleliai (35 mm), 2 E-Cut standartiniai lenkti siaurapjūkliai pjūkleliai (65 mm), 1 E-Cut precizinis siaurapjūkliai pjūklelis (35 mm), 1 E-Cut precizinis siaurapjūkliai pjūklelis (65 mm), 1 E-Cut Long-Life siaurapjūkliai pjūklelis (10 1 42 mm), 2 32 E-Cut Long-Life siaurapjūkliai pjūklelis (35 1 mm) 1 E-Cut Carbide Pro siaurapjūkliai pjūklelis (32 mm), 1 segmentinis siaurapjūkliai pjūklelis (Ø 85 mm), 1 HM segmentinis siaurapjūkliai pjūklelis, 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 glaistiklis, 1 pjovimo peilis, grybo formos, 1 universalus peilis, 1 perforuota šlifavimo plokštelė, 10 šlifavimo geležčių, perforuotos (K 60, 80, 120, 180), 1

siurbimo įtaisas, 1 spartusis įkroviklis GAL 1880 CV, 2 ličio jonų akumuliatorių paketai (18 V / 4 Ah), 1 plastikinis įrankių dėklas (L-Boxx 136).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius rasite Nr. 073851– 073858.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 2,0 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	AMM 700 Max TOP
Maitinimas	Baterijos
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min ⁻¹
Įrankio tvirtinimo laikiklis	StarlockMax
Svoris	1,8 kg
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Osciliatorius

Priedai

Segmentinis pjovimo diskas, HM Pjovimo disko Ø 90 mm	077828 90
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077865 90
Pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077838 100
Pjūklelis, HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077835 85
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604323	073832 92604323
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, mediena + metalas6 vnt. Modelis SET	077848 SET

E-Cut pjovimo diskas, deimantinis Pjūvio plotis 44 mm	077885 44
E-Cut pjovimo diskas, Carbide-Pro Pjūvio plotis 35 mm	077891 35
E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, 2,2 mm	077886
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life Pjūvio plotis 42 mm	077884 42
Pjūklelis, bimetalas HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077839 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077867 90
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604324	073832 92604324
E-Cut pjūklelis, standartinis, 5 vnt. Pjūvio plotis 35 mm	077840 35
E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, SLP laikiklis Pjūvio plotis 35 mm	077849 35
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604325	073832 92604325
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077830 75
E-Cut pjovimo diskas, Standard Pjūvio plotis 65 mm	077844 65
E-Cut pjovimo diskas, Standard, išlenktas Pjūvio plotis 35 mm	077870 35
Pjūklelis, bimetalas HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 100 mm	077839 100
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Universal Pjūvio plotis 44 mm	077856 44
E-Cut pjovimo diskas, Standard Pjūvio plotis 35 mm	077844 35
Segmentinis pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077836 85
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Fine Pjūvio plotis 30 mm	077857 30
HM brūžiklis, trikampio formos	077888
MultiMaster MM 700 Max Topakumuliatorinis Tipas 71293462	077805 71293462
Segmentinis pjūklelis, deimantinis Pjovimo disko Ø 90 mm	077868 90
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077829 90
	077884 32

E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life Pjūvio plotis 32 mm	
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Precision Pjūvio plotis 35 mm	077850 35
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life Pjūvio plotis 20 mm	077847 20
E-Cut pjovimo diskas, HM, SLP laikiklis Pjūvio plotis 35 mm	077858 35
Segmentinis pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077827 100
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077830 90
E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, 1,2 mm	077887
Pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077834 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077867 75
E-Cut pjovimo diskas, Carbide Pro Pjūvio plotis 35 mm	077893 35
Pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077838 85
E-Cut pjūklelis, standartinis, 5 vnt. Pjūvio plotis 65 mm	077840 65
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077865 75
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, MiniCut3 vnt. Modelis SET	077859 SET
E-Cut pjovimo diskas, Standard, išlenktas Pjūvio plotis 50 mm	077870 50
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077829 75