



MultiMaster AMM 500 Plus Top akumulatorinis, Tipas: 71293861



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau. Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.**

Tiekimo sudėtis:

30 dalių priedų rinkinys, siurbimo įtaisas ir L-BOXX.

Su įkrovikliu ir 2x AMPShare ličio jonų akumulatoriais (18 V / 4 Ah). 1 E-Cut Long-Life siaurapjūklis pjūklelis (10 mm), 2 E-Cut Long-Life siaurapjūklis geležtės (35 mm), 2 x E-cut ilgaamžių pjūklis geležtės (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro siaurapjūklis pjūklelis (32 mm), 1 HM siaurapjūklis pjūklelis (Ø 75 mm), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 glaistiklis, 1 perforuotas siaurapjūklis pjūklelis (K 60, 80, 120, 180), 1 siurbimo įtaisas, 1 spartusis įkroviklis GAL 1880 CV, 2 ličio jonų akumuliatorių paketai (18 V / 4 Ah), 1 plastikinis įrankių dėklas (L-Boxx 136).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius rasite Nr. 073851– 073858.

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	Starlock, Starlock Plus
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1,8 kg
Ekscentrinės eigos dažnis	11000 - 18500 min ⁻¹
Maitinimas	Baterijos
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 1,7 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	AMM 500 PLUS TOP
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Osciliatorius

Priedai

Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077865 90
Pjūklelis, bimetalias HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 100 mm	077839 100
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, MiniCut3 vnt. Modelis SET	077859 SET
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077829 75
Segmentinis pjūklelis, deimantinis Pjovimo disko Ø 90 mm	077868 90
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077829 90
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077867 90
Pjūklelis, HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077835 85
Pjūklelis, bimetalias HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077838 100

Segmentinis pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077836 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077830 75
Pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077834 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077867 75
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, mediena + metalas6 vnt. Modelis SET	077848 SET
Pjūklelis, bimetalias HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077839 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077830 90
Segmentinis pjovimo diskas, HM Pjovimo disko Ø 90 mm	077828 90
Segmentinis pjūklelis, bimetalias HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077827 100
Pjūklelis, bimetalias HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077838 85
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077865 75