



**PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 8m**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080240 8
GTIN	7391390134486
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C. PU spiralinė žarna 1/4 colių su saugos plieno movos eSafe Ø 8x12 mm 8 m ISO B.

Tiekimo sudėtis:

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.

Techninis aprašymas

Medžiaga	PU spiralinė žarna
Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	8 m
Žarnos vidinis Ø	8 mm
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Greitojo jungimo movos jungtis	1/4 in
Spalva	mėlyna
maksimalus slėgis	35 bar

Produkto rūšis

Žarna

Priedai

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080290 1/4

Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080285 1/4