



Chemijos pompa statinei, Tipas: SET



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084357 SET
GTIN	4024937413081
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Chemijos rankinė pompa pagaminta iš PP su sandarikliais iš Viton®. Teleskopinis siurbimo vamzdis, 3 dalių, ilgis 320, 700 ir 980 mm skirtas 25, 50, ir 60 litrų talpų arba 200 litrų statinės transportavimui ir kt. valymo priemonėms, šarmams ir riebalų šalinimo priemonėms.

Tinka:

- **AdBlue®**
- **Lengvai agresyvios medžiagos**
- **Vanduo**
- **Stiklų valiklis**
- **Etanolio ir izopropanolio pagrindo dezinfekcinės priemonės**
- **Riestainiai**
- **Tirpikliai/riebalų šalinimo priemonė**
- **Distiliuotas vanduo**
- **Alyvos**
- **Valymo priemonė**
- **Herbicidai, pesticidai**

Tiekimo sudėtis:

Chemijos rankinė pompa iš polipropileno su Viton® tarpinėmis, 1 x 3 m PVC žarna su piltuvu, 2 x adapteriai (G2 colio i x 2 colių a Mauser stambiais sriegiams ir Tri-Sure 2 colių adapteris).

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	HP-05/25-200
Per taktą pumpuojamas kiekis	0,5 l
Produkto rūšis	Pompa statinei