


SOMT....20ER-LD, PR1535, Tipas: 10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222080 10
GTIN	4960664708215
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgautomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

LD geometrija taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams ($a_{p\max} = 5$ mm) su vidutine pastūma. Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,06–1,8 mm
Tipas	INOX
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3,5 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-LD
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		