



Standus mikroendoskopas, Ø 1,6 mm, Zondo ilgis: 175mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492770 175
GTIN	4067263129776
Produktų klasė	49C

Aprašymas

Modelis:

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka dirbant sudėtingomis sąlygomis pramonėje. Metalinis kotas ir speciali stiklo apdaila užtikrina endoskopo atsparumą pažeidimams ir nusidėvėjimui bei optimalią optikos apsaugą. Stick objektyvo sistema užtikrina aiškius ir ryškius vaizdus bei maksimalią skiriamąją gebą iki briaunos kuo platesniu kampų. Žiūrėjimo kryptys nuo 0° iki 120° ir atidarymo kampai iki 0°–105°, kad būtų galima naudoti įvairiose srityse.

Privalumai:

- **Optimali vaizdo kokybė – aiški, aštri, ryški.**
- **Tikslus spalvoto vaizdo atkūrimas.**
- **Integruotas stiklo pluošto šviesos vamzdelis.**
- **Atsparumas slėgiui iki +5 bar (ore).**
- **Maksimali apkrova dėl metalinių kotų.**
- **Alyvos, degalų ir tirpiklio atsparumas.**
- **Atsparumas temperatūrai iki 150° (ir aukščiau).**
- **Galima rinktis nuo 1,6 mm iki 10 mm.**
- **Mažas skersmuo, skirtas nedideliems ruošiniams ir siauroms vietoms.**

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltiniai, objektyvas, HD kamera

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitus zondus, kurių žiūrėjimo kryptis yra 0°-120°, o žiūrėjimo kampas – 65°-105°.

Techninis aprašymas

Projekcijos kampas	90 laipsniai
Žiūrėjimo kryptis	0 laipsniai
ZondoØ	1,6 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 1,6 mm
Produkto rūšis	Endoskopas