



## Standus endoskopas, Ø 4 mm, Zondo ilgis: 175mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	492775 175
GTIN	2050002074958
Produktų klasė	49C

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka dirbant sudėtingomis sąlygomis pramonėje. Metalinis kotas ir speciali stiklo apdaila užtikrina endoskopo atsparumą pažeidimams ir nusidėvėjimui bei optimalią optikos apsaugą. Stick objektyvo sistema užtikrina aiškius ir ryškius vaizdus bei maksimalią skiriamąją gebą iki briaunos kuo platesniu kampų. Žiūrėjimo kryptys nuo 0° iki 120° ir atidarymo kampai iki 0°–105°, kad būtų galima naudoti įvairiose srityse.

#### Privalumai:

- **Optimali vaizdo kokybė – aiški, aštri, ryški.**
- **Tikslus spalvoto vaizdo atkūrimas.**
- **Integruotas stiklo pluošto šviesos vamzdelis.**
- **Atsparumas slėgiui iki +5 bar (ore).**
- **Maksimali apkrova dėl metalinių kotų.**
- **Alyvos, degalų ir tirpiklio atsparumas.**
- **Atsparumas temperatūrai iki 150° (ir aukščiau).**
- **Galima rinktis nuo 1,6 mm iki 10 mm.**
- **Mažas skersmuo, skirtas nedideliems ruošiniams ir siauroms vietoms.**

#### Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltiniai, objektyvas, HD kamera

#### Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitus zondus, kurių žiūrėjimo kryptis yra 0°-120°, o žiūrėjimo kampas – 65°-105°.

### Techninis aprašymas

Žiūrėjimo kryptis	0 laipsniai
Projekcijos kampas	105 laipsniai
ZondoØ	4 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 4 mm
Produkto rūšis	Endoskopas