

# Yale

Keltuvas UNO plus A su apvalia plienine grandine, Leistinoji apkrova: 0,75t



## Užsakymo data

Užsakymo numeris

086017 0,75

GTIN

4053981776965

Produktų klasė

08Y

## Aprašymas

### Modelis:

Tvirta konstrukcija iš plieninės skardos, kompaktiškas modelis. Lengvas **grandinės paleidimas**. Grandinės kreipiančioji užtikrina, kad grandinė nestrigtų.

### Paskirtis:

Standartinis universalus prietaisas patogiam, įvairiapusiam naudojimui.

### Pastaba:

**Srieginio spaudimo jėgos stabdžio** veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.

Automatiškai veikiantis **grandinės paleidimas greitai susuka** neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, **srieginis spaudimo jėgos stabdys** įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.

**Slystamoji mova** (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.

**ATEX modelis pagal pageidavimą**

## Techninis aprašymas

Grandinės paleidimas	taip
Leistinoji apkrova	750 kg
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	22 daN
Korpusas Medžiaga	Lakštinis plienas
Grandinių skaičius	1
Įprastas eigos aukštis	1,5 m
Leistinoji apkrova t	0,75 t
Svoris	6,3 kg
Produkto rūšis	Svirtinis / grandininis kėliklis