



## Greitaeigė freza MFH Harrier, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222055 40/4
GTIN	4960664707560
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	1,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	112 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Keičiamų plokštelių dydis	10

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,92 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	22,4 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------