

HOLEX**LED akumuliatorinė patikros lempa, Ilgis: 220mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081564 220
GTIN	4067263252566
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Sulankstomos ir siauros darbo lempos su LED baterijomis su **trimis apšvietimo lygiais**. Dėl siauros konstrukcijos ir dviejų magnetų gali būti naudojamas daugelyje sričių.

- **Vienas šviesos taškas ir du pagrindiniai žibintai.**
- **Priekinė pagrindinė šviesa reguliuojama 2 lygiais.**
- **180° sulankstomas.**
- **LED ekrane matomas baterijos įkrovos lygis.**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su USB-C įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 20
Svoris	61 g

Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos srautas	50 - 100 lm
Švietimo trukmė	3 - 6 h
Bendras plotis	30 mm
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė