

**HOLEX****LED akumuliatorinė patikros lempa, Ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

081564 300

GTIN

4067263252573

Produktų klasė

02A

**Aprašymas****Modelis:**

Sulankstomos ir siauros darbo lempos su LED baterijomis su **trimis apšvietimo lygiais**. Dėl siauros konstrukcijos ir dviejų magnetų gali būti naudojamas daugelyje sričių.

- **Vienas šviesos taškas ir du pagrindiniai žibintai.**
- **Priekinė pagrindinė šviesa reguliuojama 2 lygiais.**
- **180° sulankstomas.**
- **LED ekrane matomas baterijos įkrovos lygis.**

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su USB-C įkrovimo laidu.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas

Maitinimo šaltinis

Apšvietimo priemonės

LED modulis

Šviesos srautas	80 - 300 lm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė	3 - 6 h
Akumuliatorių kiekis	1
Svoris	98 g
Bendras plotis	35 mm
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė