



## X.LT...ER-D41, X500, Keičiamų plokštelių dydis: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221938 16
GTIN	4059782506190
Produktų klasė	28F

### Aprašymas

#### Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

#### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	16
Tipas	UNI
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XELT160512-ER-D41
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,18 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	X500
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 - 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		