


**SOMT.....ER-FL, PR1510, Tipas: 14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222090 14
GTIN	4960664708109
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

FL geometrija (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantas rupiajam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.

Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,5–2 mm
Tipas	GG
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3 mm
Kampo spindulys	1,4 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm

Keičiamų plokštelių dydis	14
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-FL
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		