



Sriegiklis-antgalis, oksiduotas, M: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130992 M3
GTIN	4067263295822
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Techninis aprašymas

Sriegio norma	DIN 13
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	2,2 mm
Kreipiančiosios dalies forma	B
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo kryptis	dešininis
Bendras ilgis L	33 mm
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		