



## Sriegiklis-antgalis, oksiduotas, M: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130992 M10
GTIN	4067263295877
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

#### Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

### Techninis aprašymas

Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Sriegio norma	DIN 13
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	7 mm
Kreipiančiosios dalies forma	B
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Bendras ilgis L	41 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo kryptis	dešininis
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	21 mm
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		