


Garant**RDMW 1604 MOTN, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDMW 1604 MOTN

Tipas: UNI

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDMW 1604 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7520
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	125 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	260 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	210 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	240 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		