


**Garant****RDHX 12T3 MOTN, HB7525, Tipas: ST900**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212272 ST900
GTIN	4045197554321
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Modelis:**

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,22 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 12T3 MOTN

Tipas: ST900

## Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 12T3 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7525
Pastūma $f_z$ per dantį	0,22 mm

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	380 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	210 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	240 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	170 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		