



## Sriegiklių-antgalių rinkinys su movos kotu., Metriniam sriegiui: M3-10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130996 M3-10
GTIN	4067263295884
Produktų klasė	12K

### Aprašymas

**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

**Turinys:**

1 movos kotas Nr. 675025: Dyd. 6,3

po 1 sriegiklio antgalį 130992: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10

### Techninis aprašymas

Kreipiančiosios dalies forma	B
Norma	Gamykliniai standartai
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Sriegio norma	DIN 13
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	M

Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis