


**SOMT.....ER-FL, CA6535, Tipas: 10**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222092 10
GTIN	4960664708253
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

**Paskirtis:**

**FL geometrija** (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantas rupiajam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.

Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,2–1,2 mm
Tipas	S
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm

Keičiamų plokštelių dydis	10
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-FL
Kietlydinys	CA6535
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		