



## Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222050 25/2
GTIN	4960664707454
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	140 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	1,5 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,79 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	7,4 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------