

Garant

Užsakymo data

Užsakymo numeris	445355 350
GTIN	4067263301745
Produktų klasė	41F

Aprašymas

Modelis:

Matavimo sistema: Neprikaištingą tikslumą ir patikimumą užtikrina optiškai didinanti matavimo sistema. Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų. Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio. Integruotas, pakraunamas akumuliatorius belaidžiam matavimui. Temperatūros kompensacija per vidinį temperatūros jutiklį. Valdymo ir indikatorių skydas Didelis ir aiškus jutiklinis ekranas su apšvietimu. Apžvalgus meniu su aiškėmis piktogramomis daugeliu kalbų. Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes. Galima prijungti papildomą matavimo prietaisą. Galimybė atsisiųsti atnaujinimus. Automatinis rezervinis (Stand-by) įjungimas (neprarandant matavimo verčių). Funkcijos: Lietimas žemiau arba aukščiau. Pakopos plotis arba griovelio atstumai, įskaitant pakopos centrą ir griovelį. Kiaurymės ar veleno skersmuo įskaitant kiauřymės arba veleno centrą. Apsukimo kiauřymės (viršuje arba apačioje). Apsukimo taško velenas (viršuje arba apačioje). Apskaičiuokite atstumus arba simetriją. Dinaminiai matavimai. Stačiakampiškumo matavimas. Tiesumo matavimas. Matavimo 2D režimu. Matavimo programos. Matavimo duomenų apdorojimas. Tiesioginis spausdinimas USB spausdintuvu per Bluetooth. Matavimo protokolai PDF formatu arba galimybė išsaugoti kaip CSV failą.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su valdymo ir indikacijų bloku. Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgalis Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų blokas, USB kabelis, apsauginis gaubtas, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Bluetooth spausdintuvų rinkinys Nr. 499017 dyd. PRINTER, iwi radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK, matavimo liestukų rinkinys Nr. 445400, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941 dyd. DK-M1.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	1,0 ± 0,2 N
Pado ilgis	255 mm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	0,5 µm
Pado plotis	278 mm
Akumulatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Kalibravimas	E2
Matavimo ribos	170 - 520 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	350 mm
Nominalioji įtampa	4,8 V
Kiaurymės matavimo atkartojamumas	1 µm
Staus kampo nuokrypis (priekyje)	5 µm
Akumuliatorių kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	445430
Bendras aukštis	688 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	1,8 + L / 600 µm
Svoris	22 kg
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm

024000 400

DAkkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm

024010 400

Priedai

Keičiamo liestuko laikiklis, Tipas: T6

445410 T6

Keičiamas liestukas su rutuliuku, Tipas: K6/51

445420 K6/51