



## Medžiaginė lipni juosta, pilka, Tipas: 48X50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Produktų klasė	08M

### Aprašymas

#### Modelis:

**tesa® 74662 duct tape** pasižymi puikiu sukibimu net ant grubių ar dulketų paviršių. Atsparumas vandeniui, glotnumas ir lankstumas. Puikiai tinka vamzdžių ir laidų sandarinimui, taip pat tinkavimo ir mūravimo darbams. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai.

#### Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Naujas matmuo: medžiaginė juosta tesa 74662 yra 2 mm platesnės (50 x 50)!

### Techninis aprašymas

Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Klijavimas

Paskirtis	Įpakavimas
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus vandeniui
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Plotis	50 mm
atsparus temperatūrai iki	60 °C
Pagrindo medžiaga	PE plėvelė
Tamprumas	19 %
Ilgis	50 m
Sukibimas su plienu	0,44 N/mm
Spalva	pilkas
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Audinio tankumas	27 audinio tankumas
Klijai	Sintetinis kaučiukas
Stipris tempiant	3 N/mm
Storis	0,215 mm
Yra pamušalas	ne
Gamintojo pavadinimas	duct tape 74662
Produkto pavadinimo požymis	pilka
Produkto rūšis	Lipni juosta