

**Medžiaginė lipni juosta, juoda, Tipas: 48X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesa® 74662 duct tape pasižymi puikiu sukibimu net ant grubių ar dulketų paviršių. Atsparumas vandeniui, glotnumas ir lankstumas. Puikiai tinka vamzdžių ir laidų sandarinimui, taip pat tinkavimo ir mūrijimo darbams. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Naujas matmuo: medžiaginė juosta tesa 74662 yra 2 mm platesnės (50 x 50)!

Techninis aprašymas

Pagrindo medžiaga	PE plėvelė
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Klijavimas
Paskirtis	Įpakavimas

Paskirtis	Tvirtinimas
Ilgis	50 m
Sukibimas su plienu	0,44 N/mm
Gamintojo pavadinimas	duct tape 74662
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus vandeniui
Klijai	Sintetinis kaučiukas
Storis	0,215 mm
Stipris tempiant	3 N/mm
Spalva	juodas
atsparus temperatūrai iki	60 °C
Tamprumas	19 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Audinio tankumas	27 audinio tankumas
Plotis	38 mm
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Yra pamušalas	ne
Produkto pavadinimo požymis	juoda
Produkto rūšis	Lipni juosta