



SOMT....20ER-GM, PR1535, Tipas: 14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222072 14
GTIN	4960664708239
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,5–1,8 mm
Tipas	INOX
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3,5 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-GM
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		