



## MultiMaster AMM 500 Plus Top 0 versija, Tipas: 71293863



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau. Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 E-Cut Long-Life siaurapjūklis pjūklelis (10 mm), 2 E-Cut Long-Life siaurapjūklis pjūkleliai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life siaurapjūklis pjūkleliai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro siaurapjūklis pjūklelis (32 mm), 1 HM siaurapjūklis pjūklelis (Ø 75 mm), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota šlifavimo plokštė, po 1 perforuotą šlifavimo diską (K 60, 80, 120, 180), 1 siurbimo įtaisas, 1 plastikinis įrankių lagaminas (L-Boxx 136). Nulinė versija (be akumulatoriaus).

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073834 – 073845.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	AMM 500 PLUS TOP
Svoris	1,8 kg
Ekscentrinės eigos dažnis	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 1,7 laipsniai
Maitinimas	Baterijos
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Starlock, Starlock Plus
Akumuliatorių kiekis	0
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Produkto rūšis	Osciliatorius

## Priedai

Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077829 75
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077867 75
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077867 90
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077830 75
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077865 75
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077829 90
Pjūklelis, bimetalas HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077839 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077830 90
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077865 90

Segmentinis pjūklelis, deimantinis Pjovimo disko Ø 90 mm	077868 90
Segmentinis pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077827 100
Pjūklelis, HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077835 85
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, mediena + metalas6 vnt. Modelis SET	077848 SET
Pjūklelis, bimetalas HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 100 mm	077839 100
Segmentinis pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077836 85
Pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077834 85
Segmentinis pjovimo diskas, HM Pjovimo disko Ø 90 mm	077828 90
Pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077838 100
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, MiniCut3 vnt. Modelis SET	077859 SET
Pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077838 85