



MultiMaster MM 700 Max Top 0 versija, Tipas: 71293663



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.

Tiekimo sudėtis:

2 × E-Cut standartiniai lenkti pjūklai (35 mm), 2 E-Cut standartiniai lenkti pjūklai (65 mm), 1 E-Cut precizinis pjūklas (35 mm), 1 E-Cut tikslus pjūklas (65 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (10 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (35 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (32 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (42 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro pjūklas (32 mm), 1 segmentinis pjūklas (D85), 1 HM segmentinis pjūklas, 1 HM brūžiklis (trikampis), 1 mentelė, 1 pjovimo peilis, grybo forma, 1 universalus peilis, 1 perforuota šlifavimo plokštė, 10 perforuotų šlifavimo diskų (K60, K80, K120, K180), 1 siurbimo įtaisas, 1 plastikinis įrankių lagaminas (L-Boxx 136). Nulinė versija (be akumulatoriaus).

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Ekscentrinės eigos dažnis	10 - 19500 min ⁻¹
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Osciliatorius

Priedai

HM brūžiklis, trikampio formos	077888
E-Cut pjūklelis, standartinis, 5 vnt. Pjūvio plotis 35 mm	077840 35
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077830 90
Pjūklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077838 85
Pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077834 85
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Fine Pjūvio plotis 30 mm	077857 30
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life Pjūvio plotis 32 mm	077884 32
E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, 1,2 mm	077887
E-Cut pjovimo diskas, Standard, išlenktas Pjūvio plotis 50 mm	077870 50
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, MiniCut3 vnt. Modelis SET	077859 SET
	077884 42

E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life Pjūvio plotis 42 mm

Segmentinis pjovimo diskas, HM Pjovimo disko Ø 90 mm	077828 90
E-Cut pjovimo diskas, Standard Pjūvio plotis 35 mm	077844 35
E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, SLP laikiklis Pjūvio plotis 35 mm	077849 35
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077867 75
E-Cut pjūklelis, standartinis, 5 vnt. Pjūvio plotis 65 mm	077840 65
Pjūklelis, bimetalias HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077838 100
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077865 75
Segmentinis pjūklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077865 90
E-Cut pjovimo diskas, Carbide Pro Pjūvio plotis 35 mm	077893 35
E-Cut pjovimo diskas, Standard Pjūvio plotis 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max Topakumuliatorinis Tipas 71293462	077805 71293462
E-Cut pjovimo diskas, HM, SLP laikiklis Pjūvio plotis 35 mm	077858 35
Pjūklelis, bimetalias HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077839 85
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Universal Pjūvio plotis 44 mm	077856 44
Segmentinis pjūklelis, deimantinis Pjovimo disko Ø 90 mm	077868 90
E-Cut pjovimo diskas, Carbide-Pro Pjūvio plotis 35 mm	077891 35
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077867 90
Segmentinis pjūklelis, bimetalias HSS Pjovimo disko Ø 100 mm	077827 100
E-Cut pjovimo diskas, Standard, išlenktas Pjūvio plotis 35 mm	077870 35
Pjūklelis, bimetalias HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 100 mm	077839 100
E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, 2,2 mm	077886
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life Pjūvio plotis 20 mm	077847 20

E-Cut pjovimo diskas, deimantinis Pjūvio plotis 44 mm	077885 44
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077829 75
Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 90 mm	077829 90
E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Precision Pjūvio plotis 35 mm	077850 35
E-Cut pjovimo diskų rinkinys, mediena + metalas6 vnt. Modelis SET	077848 SET
Segmentinis pjūklelis, HSS Pjovimo disko Ø 85 mm	077836 85
Pjūklelis, HSS, 5 vnt. Pjovimo disko Ø 85 mm	077835 85
Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko Ø 75 mm	077830 75
Ličio jonų akumulatoriusProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073856 C18
Pradinis akumuliatorių rinkinysProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073867 C18