



SOMT....20ER-LD, PR1510, Tipas: 14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222082 14
GTIN	4960664708123
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

LD geometrija taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams ($a_{p\max} = 5\text{ mm}$) su vidutine pastūma. Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,06–2 mm
Tipas	GG
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	5 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420ER-LD
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		