



## Chemikalams atsparios kelnės CHEMcomfort Antistatic, tamsiai pilki, Dydis DE: 110



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

091536 110

GTIN

4063479231197

Produktų klasė

09Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvame audinyje derinama **apsauga nuo chemikalų** su nuolatinėmis antistatinėmis savybėmis. Specialiems gamybos procesams.

#### Darbo kelnės.

- **Paslėptas mygtukas.**
- **Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su atvartu.**
- **Kišenė metrui.**

**Naudojimo sritis:** automobilių, plieno, chemijos pramonė, galvanizavimas, baterijų gamintojai, laboratorijos.

#### Standartas:

- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 1149-5**

#### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje arba el. parduotuvėje.

### Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	110
Audinio sudėtis	99% poliesteris
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	235 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	95 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva	tamsiai pilki
Norma	EN 13034
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios kelnės