



SOMT....20ER-GM, PR1510, Tipas: 10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222074 10
GTIN	4960664708086
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,5–2 mm
Tipas	GG
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-GM
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		