



Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 28/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222050 28/2
GTIN	4960664707461
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	28 mm
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Ø D ₃	11 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,98 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------