



Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Ø D ₃	26 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Koto Ø D ₅ h ₆	42 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	76 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,83 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	25 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229719