

**Garant****Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148350 8
GTIN	4067263462934
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.

**Techninis aprašymas**

rankiniams sriegikliams DIN 352	M25 – M68
Bendras ilgis	1258 mm
užveržimo ribos □	14,5 - 40 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	20 - 50 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas