

Garant**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148350 7
GTIN	4067263462927
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.

Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M25 – M58
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	20 - 45 mm
užveržimo ribos □	14,5 - 36 mm
Bendras ilgis	1258 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas