

Garant**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 0****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 148350 0 |
| GTIN | 4067263461142 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| užveržimo ribos <input type="checkbox"/> | 2 - 5 mm |
| Bendras ilgis | 125 mm |
| rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206 | 2,5 - 6,5 mm |
| rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 – M8 |
| Norma | DIN 1814 |
| Produkto rūšis | Sriegtuvas |