

**Garant****Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 2****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 148350 2      |
| GTIN             | 4067263461173 |
| Produktų klasė   | 11K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.

**Techninis aprašymas**

|  |            |
|--|------------|
| užveržimo ribos <input type="checkbox"/> | 3 - 9 mm   |
| rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206     | 5 - 10 mm  |
| Bendras ilgis                            | 265 mm     |
| rankiniams sriegikliams DIN 352          | M4 – M12   |
| Norma                                    | DIN 1814   |
| Produkto rūšis                           | Sriegtuvas |