

Garant**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148350 3
GTIN	4067263461180
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.

Techninis aprašymas

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Bendras ilgis	370 mm
užveržimo ribos □	4,9 - 12 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M5 – M20
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas