


**SOMT....20ER-LD, CA6535, Tipas: 14**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222084 14
GTIN	4960664708307
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

**Paskirtis:**

**LD geometrija** taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams ( $a_{p\max} = 5\text{ mm}$ ) su vidutine pastūma. Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,03–1,2 mm
Tipas	S
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	5 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420ER-LD
Kietlydinys	CA6535
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		