



SOMT.....ER-FL, PR1525, Tipas: 10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222086 10
GTIN	4960664708130
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

FL geometrija (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantasrupiajam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.

Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2–1,2 mm
Tipas	ST1400
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm

Keičiamų plokštelių dydis	10
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-FL
Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		