



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8xD, Tipas: 48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232255 48
GTIN	4045197592545
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 48 - 65 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 422,3 mm

Koto Ø D_s : 40 mm

Koto ilgis L_s : 70 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	422,3 mm
Koto Ø D_s	40 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Ø zona D_c	48 - 65 mm
Koto ilgis L_s	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8xD
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600