

HOLEX**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232250 13
GTIN	4045197589040
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 13 - 17,5 mmNaudingasis ilgis L₁: 63,5 mmKoto Ø D_s: 20 mmKoto ilgis L_s: 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	63,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D _c	13 - 17,5 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Koto ilgis L _s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm

211750 1,3

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8

232990 TX8