

Yale

Trijų taškų sunkių krovinių važiuoklė, LX tipo, su grąžulu pasukama, Leistinoji apkrova: 6t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086009 6
GTIN	4025092163781
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Trijų taškų sunkių krovinių važiuoklės, skirtos transportuoti vidutinio sunkumo kroviniams. Su grąžulu ir galine važiuoklės dalimi. Abi galinės važiuoklės dalys yra vienodos konstrukcijos ir yra su dviem reguliuojamais jungiamaisiais strypais. Priekinės ir galinės važiuoklės dalys gali pakelti po 50% visos keliamosios galios.

Tiekimo sudėtis:

Trys važiuoklės, du jungiamieji strypai, grąžulas.

Techninis aprašymas

Svoris	45 kg
Reguliavimo diapazonas gale nuo - iki	500 - 1400 mm
Galinės lentynos aukštis	115 mm
Priekinės lentynos aukštis	115 mm
Priekinės lentynos plotis	150 mm
Ratuko Ø	85 mm

Ratukų skaičius gale	8
Ratuko plotis	90 mm
Galinės lentynos plotis	250 mm
Galinės lentynos ilgis	300 mm
Priekinės lentynos ilgis	185 mm
Gamintojo pavadinimas	LX-6
Ratukų skaičius priekyje	4
Leistinoji apkrova	6 t
Produkto rūšis	Važiuoklė sunkiems kroviniams