

**HOLEX****Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232250 18
GTIN	4045197589057
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 18 - 24 mmNaudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 168,3 mmKoto Ø D<sub>s</sub>: 25 mmKoto ilgis L<sub>s</sub>: 56 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

**Techninis aprašymas**

Užveržimo varžtai	232990 TX9
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Ø zona D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	168,3 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

**Priedai**

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9

674248 TX9

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8

232990 TX8

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2