



## Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 5×D, Tipas: 36



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232260 36
GTIN	4045197592590
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 209,5 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

### Techninis aprašymas

Ø zona D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	209,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600