



SOMT.....ER-FL, PR1535, Tipas: 10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222088 10
GTIN	4960664708192
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgautomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

FL geometrija (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantas rupiajam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.

Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,5–1,8 mm
Tipas	INOX
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	3 mm
Kampo spindulys	2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm

Keičiamų plokštelių dydis	10
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT140520ER-FL
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		