



Krovinių kėlimo magnetas UL Plus, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 500kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085995 500
GTIN	
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksumi. Išankstinis keliamo krovinių patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

Paskirtis:

Saugiai perkelti ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus Ø apvalių medžiagų: 400 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 1500 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 30 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 60 mm

Matmuo A: 224 mm

B matmuo: 300 mm

Techninis aprašymas

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	60 mm
Matmuo E	123 mm
minimali keliamoji galia plokščių medž.	10 kg
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	30 mm
Matmuo F	266 mm
Matmuo C	122 mm
B matmuo	300 mm
Matmuo A	224 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	200 kg
maksimalus Ø apvalių medžiagų	400 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
Matmuo D	128 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	500 kg
Svoris	27 kg
Matmuo G	49 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas