

**HOLEX****Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232250 25
GTIN	4045197589064
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.  
Su vidiniu aušinimu.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.  
Vidinis aušinimas: taip  
Pjovimo briaunų skaičius Z: 2  
Ø zona D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm  
Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 187,3 mm  
Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Koto ilgis L<sub>s</sub>: 60 mm  
Užveržimo varžtai: 232990 TX15

**Techninis aprašymas**

Ø zona D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	187,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9	232990 TX9
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600