



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 5×D, Tipas: 48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232260 48
GTIN	4045197592606
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 48 - 65 mm

Naudingasis ilgis L₁: 231,8 mm

Morzės kūgio MK dydis: 5

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	231,8 mm
Ø zona D _c	48 - 65 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Morzės kūgio MK dydis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600